

Garant**APMT 133504 ER, HB7520, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,15 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,15 mm
Tip	ST900
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133504 ER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	340 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		