

Garant
APMT 180508 ER, HB7730, Tip: GG


Date comandă

Numărul de comandă	215256 GG
GTIN	4045197601056
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Tip	Fontă
Rază la colț	0,8 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180508 ER
Categorie	HB7730
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		