

**Garant****APMT 180512 ER, HB7730, Tip: GG**

### Date comandă

Numărul de comandă	215257 GG
GTIN	4045197673534
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Rază la colț: 1,2 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,2 mm

### Descriere tehnică

Tip	Fontă
Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Rază la colț	1,2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 180512 ER
Categorie	HB7730
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		