

**Garant****APMT 180508 ER, HB7520, Tip: ST900****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215220 ST900  |
| GTIN               | 4045197600936 |
| Clasa articolului  | 21A           |

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,15 mm

**Descriere tehnică**

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tip                       | ST900                            |
| Avans $f_z$ per dinte     | 0,15 mm                          |
| Rază la colț              | 0,8 mm                           |
| Serie                     | Softcut®                         |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | APMT 180508 ER                   |
| Categorie                 | HB7520                           |
| Materialul sculei         | Carbura                          |
| Tip produs                | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

**Date utilizator**

|                              | <b>Se recomandă pentru</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 340 m/min            | P              |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 300 m/min            | P              |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 260 m/min            | P              |
| Umiditate maximă             | indicat în anumite condiții |                      |                |
| Uscat                        | recomandat                  |                      |                |