

**Garant****APMT 133524 ER, HB7630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215364 INOX
GTIN	4045197673626
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p_{max}} = 6$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,18 mm
Rază la colț	2,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133524 ER
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		