


Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 125XSA****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.**
- **Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe de ax și patru șuruburi de fixare potrivite pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie cu soclu nr. 642229 13, stație de asamblare nr. 358595 80.

Notă:

Potrivit pentru sistemul de automatizare GARANT TurnTable în combinație cu / pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z. Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Descriere tehnică

Greutate	10,6 kg
Forță de strângere maximă	32 kN
Dimensiuni deschidere chei	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Momentul maxim	132 Nm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Înălțime H	54 mm
Măsură fixă	80 mm
Cod de culoare	Xtric 125
Tip produs	Menghină de mașină