




## Menghină cu fixare centrică, Lățime: 120Amm



### Date comandă

Numărul de comandă	363300 120A
GTIN	4067263101116
Clasa articolului	30N

### Descriere

#### Execuție:

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet nitrurat cu plasă și rectificat fin pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**

**Inclusiv adaptare GARANT ZeroClamp cu dimensiune fixă 80 mm.**

Incluse 4 bolțuri de pretensionare ZeroClamp.

#### Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

#### Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363310 – 363324.

#### Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe de ax și patru șuruburi de fixare potrivite pentru Consola de automatizare nr. 360164 XP80Z.

#### Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie cu soclu nr. 642229 13, stația de montare nr. 358595 80.

#### Notă:

Potrivit pentru sistemul de automatizare GARANT TurnTable în combinație cu / pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z. Bacurile detașabile compatibile Cod 363310 – 363324 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

**Descriere tehnică**

Greutate	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Măsură fixă	80 mm
Forță de strângere maximă	28 kN
Execuție	Sistem de prindere cu punct zero
Înălțime H	59 mm
Moment maxim de strângere	100 Nm
Cod de culoare	HOLEX ZS 120
Tip produs	Menghină staționară pentru mașini