


Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 125XSPA****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Cu prindere perfect centrată prin reglarea centrului.**
- **Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe de ax și patru șuruburi de fixare potrivite pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie cu soclu nr. 642229 13, stație de asamblare nr. 358595 80.

Notă:

Potrivit pentru sistemul de automatizare GARANT TurnTable în combinație cu / pentru consola de automatizare nr. 360164 XP80Z. Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Descriere tehnică

L	186 mm
B	125 mm
Cod de culoare	Xtric 125
Greutate	10,6 kg
Înălțime H	54 mm
Dimensiuni deschidere chei	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Forță de strângere maximă	32 kN
Momentul maxim	132 Nm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Măsură fixă	80 mm
Tip produs	Menghină de mașină