

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 14X1,25****Date comandă**

Numărul de comandă	132845 14X1,25
GTIN	4067263161714
Clasa articolului	12H

**Descriere****Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,25 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 12,8 mm

**Descriere tehnică**

Ø Filet	14 mm
Lungimea totală L	100 mm
Dimensiunea filetului	M14×1,25
Tip de filet	MF
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,25 mm
Număr caneluri de pretensionare	3

Ø găurii de centrare	12,8 mm
Standard	DIN 374
Număr de dinți Z	3
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Adâncimea filetului	42 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	28 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat