

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 14X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	132845 14X1,5
GTIN	4067263161721
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 12,5 mm

Descriere tehnică

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Lungimea totală L	100 mm
Ø Filet	14 mm
Ø cozii D _s	11 mm
Pas filet	1,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	42 mm

Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Ø găurii de centrare	12,5 mm
Dimensiunea filetului	M14×1,5
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 374
Tip de filet	MF
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	28 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat