



## HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, MF: 14X1,5



### Date comandă

Numărul de comandă	136255 14X1,5
GTIN	4067263162216
Clasa articolului	12H

### Descriere

#### Execuție:

#### HOLEX Clever Tap:

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil filetat și călit din bronz.

### Descriere tehnică

Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Dimensiunea filetului	M14×1,5
Pas filet	1,5 mm
Tip de filet	MF
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	35 mm
Ø găurii de centrare	12,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	14 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 374

Lungimea totală L	100 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		