

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină Forma B DIN 371/376, neacoperit, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	131265 M6
GTIN	4067263161530
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz. **ISO 2 6H**

HSS-E**Descriere tehnică**

Standard	DIN 371
Lungimea totală L	80 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	12 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø cozii D _s	6 mm
Ø găurii de centrare	5 mm
Dimensiunea filetului	M6
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	6 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Număr de dinți Z	3

Pas filet	1 mm
Tip de filet	M
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		