

Garant**Burghiu suport HiPer-Drill, 8×D, Ø DC: 13,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231615 13,5
GTIN	4045197603173
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

- **Cele mai mari viteze de avans și performanțe maxime datorită materialului și geometriei plăcuței.**
- **Poziționare exactă a plăcuței datorită locașului prismatic și prindere sigură datorită găurii centrale.**
- **Precizie ridicată a concentricității în stare montată.**
- **Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.**

Aplicație:

Utilizare în poziție verticală și rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Recomandare:

Amplasarea orificiului de ghidare.

Notă:

La cerere, se pot livra și alte dimensiuni de până la Ø 50,99 mm.

Șurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuței. reduceți valorile v_c cu 20 %.

Pentru atingerea concentricității optime vă rugăm să prindeți burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20). Prindeți o parte cât mai mică din burghiu pentru a obține stabilitate optimă.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	16 mm
Interval Ø D_c	13,5 - 13,99 mm

Șurub de strângere	231999 7IP (0,6 Nm)
Lungime utilă L ₁	112 mm
Lungimea cozii L _s	48 mm
Serie	HiPer-Drill
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	183 mm
Execuție	8xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	Condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	Condiționat găurire în set
Utilizare găurire	Condiționat ieșire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 7IP	231999 7IP
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,6 Nm	211750 0,6