

**Endoscop video VTec Q cu sondă, Ø 3,9 mm, Lungime sondă: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492813 1500
GTIN	2050002080515
Clasa articolului	49C

Descriere**Execuție:**

Sistemul endoscop video VTecQ este un endoscop video ușor, compact și flexibil în utilizare, care, datorită diverselor opțiuni și posibilități de ajustare, îndeplinește cerințele activității dvs. de zi cu zi la efectuarea testărilor.

Cu o greutate mai mică de 1 kg (în funcție de sondă), VTec Q este extrem de ușor și maniabil. Acesta combină tehnologia de ultimă generație cu manipularea intuitivă și ușoară. Cea mai recentă tehnologie de procesare a imaginii de înaltă definiție permite imagini excelente pe afișajul OLED de 5,5 inch – totul este vizibil în mod clar chiar și în lumina puternică a soarelui. Sonda flexibilă permite o rabatare de 360° și deci un interval mare de rabatare și un unghi mare de vizualizare.

Sondele interschimbabile rapid, cu diametre (de la 2,2 mm) și cu lungimi de lucru diferite măresc flexibilitatea. Camerele sunt interschimbabile oferind astfel diverse opțiuni pentru adaptare la sarcina de testare. Comentariile personalizate care pot fi salvate permit ca în practică situația de inspecție să fie mai specifică, iar cel care realizează testarea să dispună de mai multe informații.

Avantaj:

- **Afișaj tactil Full HD strălucitor de 5,5 inch (16:9, 1920x1080px) care permite imagini extrem de clare pentru analiza relevantă a daunelor.**
- **Senzor CMOS de înaltă rezoluție, pentru imagini de înaltă definiție.**
- **Carcasă rezistentă la șocuri, din plastic rezistent la uzura provocată de substanțe chimice**
- **Joystick cu comandă intuitivă a mișcărilor și cu control precis.**
- **Sonda robustă cu articulație pentru 4 direcții (360°) din împletitură de tungsten și un cap robust din oțel inoxidabil.**

- Calitate ridicată a imaginii cu rabatare de 360°.
- Inspecții lungi, fără întreruperi, datorită pachetului de acumulatori disponibili în comerț. Este posibilă și funcționarea cu alimentator de rețea.
- Transfer rapid de date cu micro-USB 2.0, miniconexiune HDMI și slot pentru card de memorie SD.
- Sursa de lumină de mare putere cu LED și linia de lumină cu fibră optică de înaltă performanță asigură o iluminare excelentă.
- Sonde interschimbabile rapid, cu diametre și lungimi de lucru diferite.

Livrare:

Valiză de transport, încărcător de baterii, 2x acumulator Li-Ion, alimentator de rețea, card de memorie SD, cablu USB, cablu micro-USB, minicablu HDMI.

Descriere tehnică

Unghiul câmpului vizual	110 grad
Domeniu de focalizare	8 - 150 mm
Direcția de privire	0 grad
Caracteristici nume produs	Ø 3,9 mm
Tip produs	Endoscop