

**HOLEX****Reflector tip baghetă cu acumulator și LED-uri, Lungime: 300mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081564 300    |
| GTIN               | 4067263252573 |
| Clasa articolului  | 02A           |

**Descriere****Execuție:**

Lumini de lucru pliabile și subțiri cu baterie cu LED-uri, cu **trei opțiuni de iluminare**. Pot fi utilizate în multe aplicații datorită designului subțire și a celor doi magneti.

- **Un spot luminos și două lumini principale.**
- **Lumina principală din față poate fi reglată în 2 niveluri de lumină.**
- **Se pliază la 180°.**
- **Nivelul de încărcare este întotdeauna vizibil prin intermediul afișajului LED.**

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv cablu USB-C de încărcare.

**Descriere tehnică**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Corpuri de iluminat   | Modul LED           |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Flux luminos                 | 80 - 300 lm         |
| Tip acumulator               | Litiu-Ion           |
| Clasă de protecție IP        | IP 54               |
| Durata de iluminare          | 3 - 6 h             |
| Număr de acumulatori incluse | 1                   |
| Greutate                     | 98 g                |
| Lățimea totală               | 35 mm               |
| Tip produs                   | Lampă de inspectare |