



Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/6mm



Date comandă

Numărul de comandă	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinația dintre muchiile așchietoare convexe și unghiul de așezare reduce forța de așchiere și minimizează tendința de vibrație.

Aplicație:

Pentru creșterea productivității la frezarea frontală, a buzunarelor și canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forțelor așchietoare reduse.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229718 (15IP; 3,5 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT..
Dimensiune plăcuță amovibilă	10

Adâncime maximă de tăiere $a_{p,max}$ la geometrie LD	3,5 mm
Ø tăişului D_c	63 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø D_3	46 mm
Număr de dinţi Z	6
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	109 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	124 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie α_{max}	45,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie α_{max}	0,45 grad
Unghi de reglare κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Şurub de strângere	229718
--------------------	--------