

**Garant****Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215577 25/2   |
| GTIN               | 4045197455277 |
| Clasa articolului  | 210           |

**Descriere****Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile** sau pentru **mașini cu putere redusă**.

**Aplicație:**

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Notă:**

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!**

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

**Descriere tehnică**

|   |        |
|---|--------|
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 30 mm  |
| Ø tăişului $D_c$                        | 25 mm  |
| Lungimea totală $L_{ges}$               | 101 mm |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$         | 2                    |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | AP.. 1335..          |
| Lungime activă $L_1$                     | 45 mm                |
| $\varnothing$ cozii $D_s$ h6             | 25 mm                |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Serie                                    | Softcut®             |
| Număr plăcuțe amovibile                  | 6                    |
| Tip de coadă                             | Coadă Weldon         |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 90 grad              |
| Utilizarea frezei                        | Frezare pe colț      |
| Împărțirea tășului                       | inegal               |
| Răcire interioară                        | da                   |
| Strategie de așchiere                    | MTC                  |
| Schimbare sculă                          | PowerCard            |
| Tip produs                               | Freză                |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm           | 211750 2,2 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.                        | 219826     |