



Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu filet, $\varnothing D$ / număr de dinți Z: 32/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinația dintre muchiile așchietoare convexe și unghiul de așezare reduce forța de așchiere și minimizează tendința de vibrare.

Aplicație:

Pentru creșterea productivității la frezarea frontală, a buzunarelor și canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forțelor așchietoare reduse.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de tăiere $a_{p,max}$ la geometrie LD	3,5 mm
Filet de prindere M	M16
\varnothing tăișului D_c	32 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT..
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	14,4 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,43 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229717
--------------------	--------