


**SOMT....20ER-GM, PR1510, Tip: 10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	222074 10
GTIN	4960664708086
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

**Aplicație:**

**Geometria GM** (orientată pe suprafață) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,5 – 2 mm
Tip	GG
Rază de programare la $a_{p \max}$	3 mm
Rază la colț	2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140520ER-GM

Categorie	PR1510
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		