



## Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, fără acumulator, încărcător, Tip: GSB1890C



### Date comandă

Numărul de comandă	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

**Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator** pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Cu motor CE fără perii.

**KickBackControl** cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mână perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spații înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity. Cu frână de motor.

Formă constructivă compactă, lungime a capului foarte mică (numai 175 mm), pentru manevrare perfectă.

#### Livrare:

**Fără acumulator, fără încărcător și cu L-BOXX.**

**Notă:**

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

**Descriere tehnică**

Turație maximă treapta 1	0 - 630 min <sup>-1</sup>
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Moment maxim de rotație moale	36 Nm
Turație maximă treapta 2	2100 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	11,8 m/s <sup>2</sup>
Înălțime	210 mm
Denumirea producătorului	GSB 18V-90 C
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	68 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,2 kg
Moment maxim de rotație dur	64 Nm
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Lățime	77 mm
Număr de acumulatoare incluse	0
Lungime	175 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm

Tip produs

Mașinăde găurit și  
înșurubat cu percuzie