



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 16/2



Date comandă

Numărul de comandă	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	4,3 grad
Serie	LOGIQ4FEED
Ø cozii D_s h6	16 mm
Unghi de reglare κ	17 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11,97 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	31 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Ø tăișului D_c	16 mm

Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Număr de dinți Z	2
Denumirea producătorului	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------