



## Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 63/7mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 222500 63/7   |
| GTIN               | 7291075311389 |
| Clasa articolului  | 19D           |

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descriere tehnică

|   |         |
|---|---------|
| Ø exterior maxim $D_{max}$              | 72,4 mm |
| Lungimea totală $L_{ges}$               | 40 mm   |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$ | 4,6 mm  |
| Număr de dinți Z                        | 7       |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Serie                         | DOVEIQMILL               |
| Ø tăişului D <sub>c</sub>     | 63 mm                    |
| Ø orificiu prindere           | 22 mm                    |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SYHU0704..               |
| Denumirea producătorului      | IQ845 FSY D063-07-22-R07 |
| Tip de coadă                  | cu alezaj                |
| Unghi de reglare κ            | 50 grad                  |
| Împărțirea tăişului           | inegal                   |
| Răcire interioară             | da                       |
| Tip produs                    | Freză frontală           |

## Accesorii

|   |          |
|---|----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 4 | 229695 4 |
|---|----------|