



## Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 80/6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	222500 80/6
GTIN	7291075311396
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SYHU0704..
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Serie	DOVEIQMILL

Număr de dinți Z	6
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø exterior maxim $D_{max}$	89,4 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p max}$	4,6 mm
Denumirea producătorului	IQ845 FSY D080-06-27-R07
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	50 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 4	229695 4
---	----------