

**LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 25/4****Date comandă**

Numărul de comandă	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Ø cozii D_s h6	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	42,6 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Ø tăișului D_c	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Lungime activă L_1	60 mm

Unghi de reglare κ	17 grad
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,8 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	28,64 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat