



Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 80/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
Ø exterior maxim D_{max}	89,4 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4,6 mm
Număr de dinți Z	8
Ø tăişului D_c	80 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Denumirea producătorului	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	50 grad
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 4	229695 4
---	----------