



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 32/5



Date comandă

Numărul de comandă	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	56,6 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,2 grad
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	42,97 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime activă L ₁	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Frezare circulară a găurii a _p	0,8 mm

Număr de dinți Z	5
Unghi de reglare κ	17 grad
\varnothing tăişului D_c	32 mm
Răcire interioară	da
Lungimea totală L_{ges}	205 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------