



## LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 25/4



### Date comandă

Numărul de comandă	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Descriere tehnică

Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	42,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Lungime activă L <sub>1</sub>	80 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	1,8 grad
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	0,8 mm
Ø cozii D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	28,64 mm

Unghi de reglare $\kappa$	17 grad
Lungimea totală $L_{ges}$	140 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	25 mm
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	49 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------