



NEODO Freză frontală/unghiulară, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 32/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	225751 32/4
GTIN	7291075481648
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod**229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Serie	NEODO
Ø tăișului D _c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s h6	32 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	5 mm
Lungimea totală L _{ges}	110 mm
Lungime activă L ₁	45 mm
Denumirea producătorului	S890 ESZ D32-4-W32-R08

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------