

**NEODO Freză frontală/unghiulară, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z:  
100/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tășuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod**229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Număr de dinți Z	10
Serie	NEODO
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Ø tăişului D <sub>c</sub>	100 mm
Ø orificiu prindere	32 mm

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	5 mm
Denumirea producătorului	S890 FSZ D100-10-32-R08
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--	----------