



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 25/4



Date comandă

Numărul de comandă	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	42,6 mm
Filet de prindere M	M12
Număr de dinți Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,8 grad
Serie	LOGIQ4FEED
\varnothing tăișului D_c	25 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	49 mm

Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	28,64 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Denumirea producătorului	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------