


LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 35/5

Date comandă

Numărul de comandă	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Clasa articolului	19D

Descriere
Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	62,6 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	46,87 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Număr de dinți Z	5
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,1 grad
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
\varnothing tăișului D_c	32 mm
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Filet de prindere M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------