


**LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, Ø DC / număr de dinți Z: 42/6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Clasa articolului	19D

**Descriere**
**Execuție:**

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Ø tăișului $D_c$	42 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	0,8 mm
Filet de prindere M	M16
Serie	LOGIQ4FEED
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	83 mm
Ø $D_3$	34,6 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	76,6 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	64,45 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,8 grad
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	6
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Denumirea producătorului	FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------