



## Freză pentru suprafață DOVEIQMILL, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 100/10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare frontală extrem de stabil. Tăișurile interschimbabile sunt fixate cu ajutorul unui șurub de prindere și a unei fixări suplimentare într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică. Poziția axială pozitivă de instalare a plăcilor are ca rezultat o tăiere foarte moale și garantează astfel cele mai bune calități de suprafață. **Productivitate** maximă datorită tăișurilor interschimbabile cu 8 caneluri.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descriere tehnică

Serie	DOVEIQMILL
Ø exterior maxim $D_{max}$	109,4 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Ø tăișului $D_c$	100 mm

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	4,6 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SYHU0704..
Număr de dinți Z	10
Denumirea producătorului	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	50 grad
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 4	229695 4
---	----------