

**HELI3MILL Freză, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	46,4 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	25 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub> h6	25 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	95 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	3,4 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	49 mm
Ø D <sub>3</sub>	21 mm

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	159,9 mm
Serie	HELI3MILL
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	2,9 grad
Denumirea producătorului	HM390 ETP D25-3-W25-10
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1

229695 1