

**HELI3MILL Freză, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 32/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descriere tehnică

Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	220,9 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,1 grad
$\varnothing D_3$	28 mm
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	63 mm
\varnothing cozii D_s h6	32 mm
Lungime activă L_1	30 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
\varnothing tăișului D_c	32 mm

Serie	HELI3MILL
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Denumirea producătorului	HM390 ETP D32-4-W32-10
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------