

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 50/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226486 50/4
GTIN	7291075314083
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tășului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descriere tehnică

Ø D ₃	46 mm
Serie	HELI3MILL
Ø orificiu prindere	22 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	99 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	96,4 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	386,69 mm

Număr de dinți Z	4
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,2 grad
\varnothing tăișului D_c	50 mm
Frezare circulară a găurii a_p	3,1 mm
Denumirea producătorului	HM390 FTP D050-4-22-10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------