

**Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 8X0,75****Date comandă**

Numărul de comandă	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Clasa articolului	12G

Descriere**Execuție:**

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finție.**

Filet rectificat și detalonat în întregime.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 2181

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,75 mm

Lungimea totală L: 56 mm

Ø cozii D_s: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 7,2 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	7,2 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Standard	DIN 2181
Lungimea totală L	56 mm
Pas filet	0,75 mm
Materialul sculei	HSS
Dimensiunea filetelui	M8×0,75

Tip de filet	MF
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø Filet	8 mm
Adâncimea filetului	16 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții