



## Lampă de suprafață cu LED 360°, cu funcție de dimare CONNECT, Tip: AREA-10



### Date comandă

Numărul de comandă	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

Luminile de lucru Scangrip CONNECT au la bază sistemul CAS și în plus sunt compatibile cu acumulatorii de 18 V de la toți producătorii de top de scule electrice.

Lampă ultraperformantă de suprafață, cu acumulator, cu LED, cu iluminat omogen și fără efect de orbire. Carcasa de plastic robustă și rezistentă la șocuri a lămpii este perfectă pentru toate mediile de lucru. Este posibil montajul pe stativul SCANGRIP®. Pentru acumulatori CAS 18 V, acumulatori de 18 V de la producătorilor de top de scule electrice sau prin conectare directă la sursa de alimentare SCANGRIP®.

- **Unghi al fascicului, la alegere, de 360° sau de 180°.**
- **Dimabil în cinci trepte de intensitate.**
- **Controlul iluminatului prin bluetooth permite pornirea/oprirea a până la patru lămpi și posibilitate de folosire în cinci trepte de intensitate pentru adaptare la sarcina de lucru.**

#### Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Lămpile sunt livrate fără acumulator și fără încărcător.

#### Notă:

Acumulatorii, încărcătoarele și alimentatoarele recomandate pentru alimentarea cu curent prin cablu pot fi găsite la Cod 073870 - 073890 și 081249.

## Descriere tehnică

Lățimea totală	200 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Lungimea totală	212 mm
Înălțimea totală	395 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Flux luminos	1000 - 10000 lm
Număr de acumulatoare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lampă de suprafață