

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 80/115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tășului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

**Descriere tehnică**

Serie	HELI3MILL
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	159 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	3,4 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	156,4 mm
Număr de dinți Z	11

Ø D <sub>3</sub>	76 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	0,8 grad
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	515,62 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Ø orificiu prindere	27 mm
Denumirea producătorului	HM390 FTP D080-11-27-10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------