

**Garant****ZCMX 070302, Categorie: HUZ310**

### Date comandă

Numărul de comandă	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Clasa articolului	21E

### Descriere

ZCMX 070302 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
Categorie	HUZ310
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	ZCMX 070302 14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire