

**LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu alezaj, Ø DC număr de dinți Z: 40/6****Date comandă**

Numărul de comandă	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	79 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	72,6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,9 grad
Număr de dinți Z	6
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	57,29 mm

Ø orificiu prindere	16 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Ø tăişului D _c	40 mm
Frezare circulară a găurii a _p	0,8 mm
Ø D ₃	32,6 mm
Unghi de reglare κ	17 grad
Răcire interioară	da
Denumirea producătorului	FFX4 FD040-6-16-04
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Ramping
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat