

Garant**ZCMX 070304, Categorie: HBZ035**

Date comandă

Numărul de comandă	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Categorie	HBZ035
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Aplicația principală	P
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire