

Garant**ZCMX 070304, Categorie: HBZ120****Date comandă**

Numărul de comandă	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Clasa articolului	21E

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Strat de acoperire	PVD
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBZ120
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 200 m/min
Avans f găurire recomandat pentru \varnothing sculei D_c	0,03 - 0,12 mm
Tip produs	14 mm
	Plăcuță amovibilă pentru strunjire