

**Garant****ZCMX 070304, Categorie: HUZ310****Date comandă**

Numărul de comandă	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Clasa articolului	21E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	neacoperit
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	N
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans $f$ strunjire	0,05 - 0,4 mm
Avans $f$ găurire	0,03 - 0,3 mm

Categorie	HUZ310
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire