



LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, Coadă Weldon, Ø DC / număr de dinți Z: 32/5



Date comandă

Numărul de comandă	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	17 grad
Ø tăișului D_c	32 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	42,97 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,2 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU040310..

Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Lungimea totală L_{ges}	150 mm
Lungime activă L_1	80 mm
Denumirea producătorului	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 2	229695 2
---	----------