

**SYHU 0704ADN, IC830, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Serie	DOVEIQMILL
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Rază la colț	0,8 mm
Geometrie	ADN
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADN IC830

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADN
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		