

Garant**ZCMX 070304, Categorie: HBZ310****Date comandă**

Numărul de comandă	268439 HBZ310
GTIN	4067263802648
Clasa articolului	21E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Rază la colț	0,4 mm
Avans f găurire	0,03 - 0,3 mm
Aplicația principală	N
Categorie	HBZ310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Strat de acoperire	PVD

Avans f strunjire	0,05 - 0,4 mm
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire