

**Garant****ZCMX 070304, Categorie: HBZ140**

### Date comandă

Numărul de comandă	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Execuție:**

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

### Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 190 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Avans $f$ strunjire	0,1 - 0,3 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HBZ140
Aplicația principală	M

Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	PVD
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire