

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKR 100304PDR-HM
Serie	HELI3MILL
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,1 mm
Rază la colț	0,4 mm
Geometrie	PDR-HM

Denumirea producătorului	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		