

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p_{max}} = 5,0 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Serie	NEODO
Tip	ST900
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,25 mm
Rază la colț	1,2 mm
Geometrie	PNR-MM

Denumirea producătorului	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SZMU 080412PNRMM
Categorie	IC845
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		